

Firma:	Kundennummer:	Kommission:			Datum:				
 adapta adapta 2 - Korrektur	RECHTS <input type="checkbox"/> Punktgravur Linsennummer der Erstlieferung: <input style="width:100%; height:30px;" type="text"/>				LINKS Linsennummer der Erstlieferung: <input style="width:100%; height:30px;" type="text"/>				
	Visus				Visus				
Sehleistung mit Erstlieferung	sph.	cyl	Achse °	Visus	sph	cyl	Achse °	Visus	mm
Zusatz- Refraktion in HSA:	sph.				sph.				
Zusatzaddition für die Nähe	180°  0°				180°  0°				
Stabilisationsachse nach TABO	<input type="checkbox"/> zentrisch <input type="checkbox"/> dezentriert nach 				<input type="checkbox"/> zentrisch <input type="checkbox"/> dezentriert nach 				
Zentrierung	<input type="checkbox"/> zu steil <input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> zu flach				<input type="checkbox"/> zu steil <input type="checkbox"/> gut <input type="checkbox"/> zu flach				
Linsensitz	<input type="checkbox"/> HD5 <input type="checkbox"/> BG 75%	<input type="checkbox"/> MMA/VP 67%	<input type="checkbox"/> BENZ-G 3X weiss <input type="checkbox"/> BENZ-G 3X blau	<input type="checkbox"/> BENZ-G 4X weiss <input type="checkbox"/> BENZ-G 4X blau	<input type="checkbox"/> BENZ-G 5X weiss <input type="checkbox"/> BENZ-G 5X blau				
weiche Jahreslinsen 12M	<input type="checkbox"/> MMA/VP 67% <input type="checkbox"/> BENZ-G 3X weiss <input type="checkbox"/> GMA 49% blau <input type="checkbox"/> GMA 58% blau								
weiche Halbjahreslinsen 6M	<input type="checkbox"/> SiH 74% (Silikon-Hydrogel Definitive 74%)								
TL.Aero Halbjahreslinsen	Boston ES <input type="checkbox"/> hellblau <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> farblos <input type="checkbox"/> grau	Boston EO <input type="checkbox"/> hellblau <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> grün	Paragon HDS <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> grün <input type="checkbox"/> hellblau	Boston XO <input type="checkbox"/> hellblau <input type="checkbox"/> grün <input type="checkbox"/> violet	Optimum Extra <input type="checkbox"/> hellblau <input type="checkbox"/> blau	Acuity 200 <input type="checkbox"/> hellblau <input type="checkbox"/> blau			
Material formstabile Linsen	Bemerkungen / gewünschte Parameteränderungen								